
GS

グラブスクリュー




タイプ 本体 SUM22L GS 亜鉛三価クロメート GS-SUS SUS303

スチール製		SUS製								質量
品番	価格	品	番	価 🔻	各	M	L	L ₁	L ₂	(g)
GS04020	130	GS0402		190			20			2
GS04030	130	GS0403	S04030-SUS) ,	M 4×0.7	30	6	1	3
GS04040	140	GS04040-SUS	220		40		4			
GS04050	150	GS0405	50-SUS	240)		50			5
GS05020	140	GS0502	20-SUS	220)		20	8	1	3
GS05030	140	GS0503	30-SUS	230)		30			4
GS05040	140	GS0504	10-SUS	240)	M 5×0.8	40			6
GS05050	160	GS0505	50-SUS	280)		50			7
GS05060	180	GS0506	30-SUS	320)		60			8
GS06020	140	GS0602	20-SUS	240			20	9	1.5	4
GS06030	150	GS0603		270			30			7
GS06040	150	GS0604		270		√l 6×1	40			8
GS06050	160	GS0605		290			50			9
GS06060	190	GS0606		330			60			11
GS08020	170	GS0802		320			20		1.5	9
GS08030	180	GS0803		350		M 8×1.25	30			12
GS08040	190	GS0804		360			40	12		15
GS08050	190	GS0805		380)		50			18
GS08060	220	GS0806		420			60			22
GS08080	260	GS0808		530			80			27
GS10020	190	GS1002		400			20	14	2	14
GS10030	220	GS1003		430			30			19
GS10040	230	GS1004		470		M10×1.5	40			24
GS10050	240	GS1005		500			50			29
GS10060	250	GS1006		530			60			34
GS10080	310	GS1008		660			80			44
GS12030 GS12040	270 290	GS1203 GS1204		630 620			30 40	17	2	31
GS12040 GS12050	300	GS1202		660		M12×1.75	40			38 45
GS12060	320	GS1206		710			60			53
GS12080	380	GS1208		840			80			67
GS16030	250	GS1603		560			30			64
GS16040	330	GS1604		690			40	22	2	78
GS16050	380	GS1605		820		√16×2	50			92
GS16060	400	GS1606		950		WIIONZ	60			105
GS16080	410		30-SUS	1,300			80			132

使用例・使用方法

嫌気性接着剤を塗布し、 停止位置(ネジ径の約1.5倍) までねじ込みご使用ください。





ハンドル &グリップ

インジケーター &スケール

アクチュエータ ユニット 回転軸

関連 レバー

ノブ

取手

ヒンジ &ラッチ オイルキャップ &ゲージ

フット &キャスタ

テンショナー ガイド

レール ガイド ローラー スライド

レール スイッチ ドッグ

プランジャー

位置決め 部品 ワンタッチ 着脱

ワンタッチ スライドロック エア

クランプ ワンタッチ クランプ

クランプ &ストッパー サポーター

&スペーサー ワーク

グリッパー

ボルト &ナット

吊具

工場用 無線機器

機械 カバー

各種